

光リフォーム

LED 電球 購入前確認シート

D180D・D180N・S100N | 口金、器具、寸法、調光を上から順に確認

確認方法：全項目で製品と器具の条件が一致することを確認します。条件外または不明な項目がある場合は、購入前に確認してください。

確認する製品 いずれか1つにチェックしてください。

選択・型番	口金・全光束	光色	外形寸法
☐ D180D	E26 3,000 lm	昼光色 6,500 K	外径 70 mm × 全長 132 mm
☐ D180N	E26 3,000 lm	昼白色 5,000 K	外径 70 mm × 全長 132 mm
☐ S100N	E17 1,430 lm	昼白色 5,000 K	外径 45 mm × 全長 85 mm

全モデル共通：非調光／密閉形器具対応／断熱材施工器具対応 ※製品側が対応していても、器具側の使用条件を満たす必要があります。

STEP 1	口金を確認 ☐ E26：D180D／D180N ☐ E17：S100N ☐ その他・不明 器具表示または現在使用している電球で確認します。口金が一致しない場合は取り付けできません。
STEP 2	器具の種類・使用場所を確認 ☐ 一般開放器具 ☐ 密閉形器具 ☐ 断熱材施工器具（SB・SGI・SG表示等） ☐ 浴室：器具自体が防湿形または防湿・防雨形である 器具の指定ランプ・最大使用電力・取付姿勢・周囲温度も確認。屋外、人感センサー等の特殊器具、不明な器具は事前確認。
STEP 3	電球寸法と器具の取り付けスペースを確認 D180D／D180N：外径 70 mm × 全長 132 mm S100N：外径 45 mm × 全長 85 mm 器具の取り付けスペース：幅 _____ mm 高さ（奥行） _____ mm ☐ カバー、反射板、ソケット周辺に接触せず、無理なく収まる
STEP 4	調光機能の有無を確認 ☐ 調光機能・調光回路なし ☐ 調光機能あり／不明 D180D・D180N・S100N は非調光です。調光器を 100%点灯に設定しても使用できません。

結果確認 ※赤字の項目にチェックがある場合購入不可または購入前に事前確認が必要です。

4項目すべて確認できた 購入候補として検討できます	条件外・不明がある 購入せず、事前に確認してください
------------------------------	-------------------------------

写真を添えた事前相談：器具表示／現在の電球／器具全体／取り付けスペースの寸法が分かる写真をお送りください。

公式 LINE @215gpgid TEL 092-600-7868 お問い合わせページ

※写真だけで器具内部の安全性、施工状態、使用可否を確定することはできません。

重要：本シートは一般的な購入前確認を補助する資料であり、個別の照明器具との組み合わせについて使用可否または安全性を保証するものではありません。製品と器具双方の表示・取扱説明書を確認し、いずれかの使用条件を満たさない場合は使用しないでください。判断できない場合は、器具メーカー、販売店または電気工事店へご相談ください。

参考：消費者庁「LED照明は正しく使いましょう」／日本照明工業会「電球形LEDランプ（LED電球）の正しい選び方」（2026年7月30日確認）